

ハイジニックHi-Flexウォールブラケットシステム



420 mm, 青

Item Number: 10113



衛生的なモジュール式のウォールブラケットで、現場のあらゆる場所でクリーニングツールや道具をフレキシブルに収納することができます。レールは、4つのウォールマウントに左右からスライドさせるだけで簡単に取り付けられます。グリップバンドモジュールとフックモジュールは、レール上でクリックし、レールに設けられた複数の小さな「切れ込み」を利用して所定の位置に「ロック」することができます。これにより、モジュールが左右に滑らないようになっています。レールには1~10個のハンギングモジュールを置くことができます(グリップバンドモジュールは最大5個、フックモジュールは最大10個)。グリップバンドモジュールは直径28~33mmの製品に、フックモジュールは3kgまでの製品に対応しています。本システムには、グリップバンドモジュール3個とフック2個が付属しています。モジュールとレールは簡単に分解・洗浄・交換が可能です。

般情報

| | |
|-------------|-------------------------|
| 色 | 青 |
| 原材料 | ポリプロピレン, 熱可塑性ラバー, ポリアミド |
| UNSPSC Code | 47131613 |
| 製造国 | Denmark |

製品寸法

| | |
|----------|----------|
| 長さ/Depth | 420 mm |
| 幅 | 87 mm |
| 高さ | 48 mm |
| 正味重量 | 0.288 kg |

梱包および出荷詳細

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1箱当たりの数量 | 5個/本 |
| パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量 | 360 Pcs. |
| 一層 (パレット) あたりの数量 | 30 Pcs. |
| ボックス 長さ/Depth | 442 mm |
| ボックス 幅 | 257 mm |
| ボックス 高さ | 108 mm |
| プラスチック包装 (リサイクルマーク「4」) - LDPE 1個あたり | 0.023 kg |
| 紙包装 (リサイクルマーク「20」PAP) 1個あたり | 0.05 kg |
| Total Tare Weight | 0.073 kg |
| 総重量 | 0.36 kg |
| 立方メートル | 0.001754 M3 |
| GTIN-13 Number | 5705022028548 |



Item Number: 10113

GTIN-14 Number (Box quantity)

15705028028532

製品コード

39241000

コンプライアンスおよび規格詳細

| | |
|---|-----|
| 食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC)1935/2004に規定された要件に適合する ¹ | はい |
| EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造 | はい |
| FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹ | はい |
| 食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。 | はい |
| REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合 | はい |
| Complies with California Proposition 65 | はい |
| ハラールおよびコーシャ準拠 | はい |
| 意図的に添加されたPFAS | いいえ |

技術データ

| | |
|--------|------------|
| 固定する距離 | 25 - 35 mm |
|--------|------------|

使用制限

| | |
|---------------------|---------|
| 推奨殺菌温度 (オートクレーブ) | 121 °C |
| 最高洗浄温度 (食洗機) | 93 °C |
| 最高使用温度 (フードコンタクト) | 40 °C |
| 最高使用温度 (食品非接触) | 80 °C |
| 最低使用温度 ³ | 0 °C |
| 最低使用pH値 | 2 pH |
| 最高使用pH値 | 10.5 pH |

デザインおよび特許登録詳細

| | |
|----------|-------------------------------|
| デザイン登録番号 | EU 008195606-0012, US D989610 |
|----------|-------------------------------|

サステナビリティ詳細

| | |
|---------------------|----|
| リサイクルシンボル、様々なプラスチック | はい |
|---------------------|----|

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUI
リアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0 °以下での製品の保管は避けてください。

