

# Manche en aluminium

Ø22 mm, 840 mm, Orange



Numéro d'article: 29317

Ce manche est compatible avec l'ensemble des produits Vikan. Il est idéal pour nettoyer les intérieurs de tubes ou les évacuations à l'aide des brosses cylindriques 538050x, 538063x, 538077x, 538090x et 5380103x. Il peut également être utilisé comme manche à balais.

## Informations Générales

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Connection     | Fileté                           |
| Couleur        | Orange                           |
| Matériau       | Aluminium anodisé, Polypropylène |
| UNSPSC Code    | 47131609                         |
| Pays d'origine | Danemark                         |

## Dimensions du Produit

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Handle Length       | 0 < 1150 mm |
| Diamètre du produit | 22 mm       |
| Longueur/Profondeur | 840 mm      |
| Largeur             | 22 mm       |
| Hauteur             | 22 mm       |
| Poids net           | 0,18 kg     |

## Détails d'Emballage et d'Expédition

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Quantité par Carton                                             | 10 Pcs.        |
| Quantité par couche (Palette)                                   | 40 Pcs.        |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                        | 400 Pcs.       |
| Colis Longueur/Profondeur                                       | 70 mm          |
| Colis Largeur                                                   | 160 mm         |
| Colis Hauteur                                                   | 1060 mm        |
| Emballage en carton (symbole de recyclage « 20 » PAP) par pièce | 0,02 kg        |
| Total Tare Weight                                               | 0,02 kg        |
| Poids brut                                                      | 0,2 kg         |
| Mètre cube                                                      | 0,000407 M3    |
| Code GTIN-13                                                    | 5705022042292  |
| Code GTIN-14                                                    | 15705028042309 |
| Code de marchandise                                             | 76169990       |

## Détails de Conformité et de Normes

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Oui |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui |
| PFAS ajoutés intentionnellement                                                             | Non |

## Limites d'Utilisation

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)          | 121 °C |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)     | 100 °C |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 100 °C |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                   | -20 °C |
| Température de séchage max.                                   | 100 °C |
| PH min. en concentration d'utilisation                        | 2 pH   |
| PH max. en concentration d'utilisation                        | 8 pH   |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire