

Rörrensare

Ø9 mm, 370 mm, Medium, Vit



Artikelnr.: 53635

Rengör enkelt rör, ventiler och andra svåråtkomliga ytor på maskiner och utrustning med denna smala rörborste med mångsidigt flexibelt huvud.

Allmän Information

Styvhet	Medium
Färg	Vit
Material	Polypropylen, Polyester (PBT), Rostfritt stål (AISI 304Cu)
UNSPSC Code	27113002
Ursprungsland	Danmark

Produktdimensioner

Filament längd	3,5 mm
Handtag-/greppslängd	130 mm
GripLengthInches	5,12 "
Produkt Diameter	9 mm
Produkt Längd/Djup	370 mm
Produkt Bredd	23 mm
Produkt Höjd	23 mm
Nettovikt	0,04 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	15 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	2400 Stk.
Antal per lager (pall)	150 Stk.
Colli Längd/Djup	400 mm
Colli Bredd	225 mm
Colli Höjd	105 mm
Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck	0,0068 kg
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0,0214 kg
Total Tare Weight	0,0282 kg
Bruttovikt	0,07 kg
Kubikmeter	0,000196 M3
GTIN-13 nummer	5705020536359

Artikelnr.: 53635

GTIN-14 nummer

15705020536356

Tullnummer

96039099

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Användningsbegränsningar

Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH

Design- och Patentregistreringsdetaljer

Registreringsnumret för design

EU 002175075-1-2, GB 90021750750001-0002

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel