

# Pala manico lungo

Ø31 mm, 1180 mm, Bianco



Numero d'articolo: 70095

Roerspatel geschikt voor gebruik in grote wok, grote pannen, en voor roerbakken. Ook geschikt voor gebruik in industriële mengketels. Bestand tegen max. 170° C, maar het is aan te raden de roerspatel niet in wok of pan laten staan.

## Informazioni Generali

Colore	Bianco
Materiale	Polyamide
Paese d'origine	Taani

## Dimensioni del Prodotto

Diametro del prodotto	31 mm
Lunghezza/Profondità	1180 mm
Larghezza	185 mm
Altezza	33 mm
Peso netto	1.32 kg

## Dettagli di Imballaggio e Spedizione

Quantità per colli	1 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180 cm)	140 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Pz.
Lunghezza collo/Profondità	1190 mm
Larghezza collo	185 mm
Altezza collo	33 mm
Imballaggio plastico (simbolo di riciclaggio "4") – LDPE per pezzo	0.021 kg
Total Tare Weight	0.021 kg
Peso lordo	1.34 kg
Metri cubi	0.007204 M3
Codice GTIN-13	5705020700958
Codice delle merce	39241000

## Dettagli di Conformità e Standard

Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Si
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si

## Numero d'articolo: 70095

FDA conforme alle materie prime (CFR 21) <sup>1</sup>	Si
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	Si
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS aggiunto intenzionalmente	No

## Dati Tecnici

Lunghezza del manico/impugnatura	900 mm
----------------------------------	--------

## Limiti di Utilizzo

Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	121 °C
Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Max. temperatura uso	175 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	175 °C
Min. temperatura uso <sup>3</sup>	-20 °C
Max. temperatura per asciugatura	120 °C
Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare	2 pH
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	10.5 pH

## Dettagli sulla Sostenibilità

Simbolo di riciclo "7", plastiche miste	Si
---	----

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.  
3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.