

Golvskrapa, rörlig led till 5662x, 5665x och 5666x

260 mm, Svart



Artikelnr.: 77109



En skrapa är ett utmärkt val för att flytta vätskor som vatten, yoghurt, kaffe och liknande. I kombination med den stående sopskyffeln (5662x) eller sopsetet med stängbar skyffel (5665x) kan vår vinkeljusterbara skrapa vara ett av de mest effektiva redskapen i din anläggning när det gäller våt rengöring. En del av effektiviteten kommer från det mjuka bladet och det vinkeljusterbara huvudet som följer de svängda ytorna. Det mjuka bladet gör det lättare att flytta vatten till sopskyffeln eller till sopskyffelns blad. Det justerbara huvudet gör skrapan mer ergonomisk och minskar onödig belastning på handleden under användning. Den vinkeljusterbara skrapan är tillverkad av material som annars skulle gå till spillo från vår tillverkningsprocess. På grund av detta finns skrapan endast i grått/svart, men den passar alla Vikans skaft.

Allmän Information

Färg	Svart
Material	Cellgummi (oljebeständigt), Återvunnen polypropylen
UNSPSC Code	47121812
Ursprungsland ISO-kod	DK
Ursprungsland	Danmark

Product Dimensions

Produkt Längd/Djup	260 mm
Produkt Bredd	30 mm
Produkt Höjd	130 mm
Nettovikt	0,072 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	5 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	1200 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	60 Stk.
Colli Längd/Djup	325 mm
Colli Bredd	170 mm
Colli Höjd	80 mm
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0,024 kg
Total Tare Weight	0,024 kg
Bruttovikt	0,1 kg
Kubikmeter	0,001014 M3
GTIN-13 nummer	5705022041899
GTIN-14 nummer	15705028041906

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Tekniska Data

Anslutning	Gängad
------------	--------

Användningsbegränsningar

Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH

Hållbarhetsdetaljer

Innehåller återvunnet material	Ja
Procent återvunnet material	68 %

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.