

Tira acqua classico con cassetta in gomma

600 mm, Arancione



Numero d'articolo: 77547

Ideale per rimuovere acqua e residui di cibo da tutti i tipi di pavimentazione, questo tira acqua a doppia lama in gomma può essere utilizzato con tutti i manici Vikan. La cartuccia può essere rimossa facilmente per la pulizia o la sostituzione (lame di ricambio Serie 77745 o 77749).

Informazioni Generali

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Attacco | Filettato |
| Colore | Arancione |
| Materiale | Polypropylene, Gomma cellulare |
| UNSPSC Code | 47121812 |
| Paese d'origine | Taani |

Dimensioni del Prodotto

| | |
|----------------------|---------|
| Lunghezza/Profondità | 600 mm |
| Larghezza | 85 mm |
| Altezza | 115 mm |
| Peso netto | 0.29 kg |

Dettagli di Imballaggio e Spedizione

| | |
|--|----------------|
| Quantità per colli | 10 Pz. |
| Quantità per pallet (80 x 120 x 180 cm) | 280 Pz. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 40 Pz. |
| Lunghezza collo/Profondità | 610 mm |
| Larghezza collo | 290 mm |
| Altezza collo | 200 mm |
| Imballaggio plastico (simbolo di riciclaggio "4") – LDPE per pezzo | 0.009 kg |
| Imballaggio in carta/cartone (simbolo di riciclaggio "20" PAP) per pezzo | 0.031 kg |
| Total Tare Weight | 0.04 kg |
| Peso lordo | 0.33 kg |
| Metri cubi | 0.005865 M3 |
| Codice GTIN-13 | 5705020775475 |
| Codice GTIN-14 | 15705020775472 |
| Codice delle merci | 96039099 |

Numero d'articolo: 77547

Dettagli di Conformità e Standard

| | |
|--|----|
| Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹ | No |
| FDA conforme alle materie prime (CFR 21) ¹ | No |
| Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti | No |
| Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006 | Si |
| Complies with California Proposition 65 | No |
| Conforme al metodo Halal e Kosher | Si |
| PFAS aggiunto intenzionalmente | No |

Limiti di Utilizzo

| | |
|---|---------|
| Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie) | 80 °C |
| Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare) | 80 °C |
| Min. temperatura uso ³ | -20 °C |
| Max. temperatura per asciugatura | 70 °C |
| Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare | 2 pH |
| Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare | 10.5 pH |

Dettagli di Registrazione di Design e Brevetto

No. Brevetto n° EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.
3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.

